

CAMARA TRIAXIAL



Especificaciones

Las celulas deberan completarse con el adaptador de base correspondiente al tamaño de la muestra como se indica en la siguiente tabla.
Diametro de la muestra
35mm, 38 mm, 50mm, 70mm y 100mm

Descripcion general

Camara de policarbonato transparente con pistón en la parte superior y base con brida acoplada en la parte inferior. esta compuesta de: Adaptador base, tapon superior, disco poroso, membrana de goma, juntas de sellado y valvulas de cambio no volumetrico.